

**Garant****Noże eco GARANT Master, prawe, chwyt / wielkość płytki: 25/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261122 25/16
GTIN	4067263122555
Klasa artykułu	21U

**Opis****Wykonanie:**

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

**wskazówka:**

Przekazywanie chłodziwa przez otwór podłużny na spodzie chwytu w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master eco nr 319006 – 319136 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

**Opis techniczny**

wielk. płytki	16 mm
długość główki L <sub>1</sub>	40 mm
Wielkość chwytu	25 mm
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	32 mm
płytką podporowa	259033 5
Seria	Master Eco
śruby mocujące	269023 3
kod ISO uchwytu	SVJBR/L 2525X16

pasująca wymienna płytko skrawająca	VB.. 1604..
długość całkowita L	110 mm
śruba do płytki podporowej	269013 7
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia $\kappa$	93 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
Rodzaj produktu	Oprawki