

Garant**Noże eco GARANT Master, lewe, chwyt / wielkość płytki: 20/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261123 20/16
GTIN	4067263122579
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa przez otwór podłużny na spodzie chwytu w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master eco nr 319006 – 319136 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

Opis techniczny

kod ISO uchwytu	SVJBR/L 2020H16
pasująca wymienna płytko skrawająca	VB.. 1604..
długość całkowita L	100 mm
Seria	Master Eco
wielk. płytki	16 mm
płytko podporowa	259033 5
długość główki L ₁	40 mm
śruby mocujące	269023 3

Wielkość chwytu	20 mm
śruba do płytki podporowej	269013 7
Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	93 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
Rodzaj produktu	Oprawki