

Garant**Oprawki GARANT Master eco, lewe, chwyt / wielkość płytki: 25/11mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260293 25/11
GTIN	4067263122524
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa przez otwór podłużny na spodzie chwytu w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master eco nr 319006–311936 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

Opis techniczny

Seria	Master Eco
Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
długość główki L ₁	30 mm
długość całkowita L	150 mm
kod ISO uchwytu	SDJCR/L 2525M11
śruba do płytki podporowej	269013 7
Wielkość chwytu	25 mm
śruby mocujące	269023 3

wielk. płytki	11 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 11T3..
płytki podporowa	269007 1
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	93 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
Rodzaj produktu	Oprawki