


Garant**Noże eco GARANT Master, lewe, chwyt / wielkość płytki: 20/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261137 20/11
GTIN	4067263122647
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa w połączeniu z uchwytem systemu GARANT Master eco nr 319006 – 319136 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

Opis techniczny

śruby mocujące	269023 1
Seria	GARANT Master
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 1103..
Wielkość chwytu	20 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
kod ISO chwytu	SVJCR/L 2020X11
długość całkowita L	95 mm
długość główki L ₁	35 mm

wielk. płytki	11 mm
rodzaj zastosowania	lewe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	93 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Oprawki