


Garant**Noże z łapą mocującą GARANT Master eco, lewe, Chwyty / wielkość płytki L: 25/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	272005 25/16
GTIN	4067263122708
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

w dostawie::**Z podkładką 1,5°.****wskazówka:**

Przekazywanie chłodziwa przez otwór podłużny na spodzie chwytu w połączeniu z uchwytem systemu GARANT Master eco nr 319006 – 319136 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

Opis techniczny

Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
Płyta podkładowa 1,5°	279819 2
wkręt płytki podporowej	279824 1
Wielkość chwytu	25 mm
długość główki L ₁	30 mm

długość całkowita L	100 mm
łapa, śruba, pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym	279835 4
Seria	Master Eco
wielk. płytki	16 mm
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Oprawki