


Garant**CNMG 120416, Gatunek: HB7130-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250328 HB7130-2
GTIN	4067263290612
Klasa artykułu	21G

Opis

Opis techniczny

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
liczba wymian/ostrzy	4
Materiał ostrza	HM
Gatunek	HB7130-2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Łamacz wiórów	VG
posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	1,5 - 6 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120416
promień naroża	1,6 mm

Zastosowanie główne	M
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 220 m/min
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia