


**Garant****CNMG 160608, Gatunek: HB7130-2**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	250168 HB7130-2
GTIN	4067263121398
Klasa artykułu	21G

## Opis

## Opis techniczny

tolerancja	M
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 4 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 240 m/min
liczba wymian/ostrzy	4
Łamacz wiórów	VM
Materiał ostrza	HM
Zastosowanie główne	M
posuw $f$	0,1 - 0,4 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 160608

Gatunek	HB7130-2
promień naroża	0,8 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia