

Garant**CNMG 160608, Gatunek: HB7130-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250334 HB7130-2
GTIN	4067263290629
Klasa artykułu	21G

Opis

Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	VG
liczba wymian/ostrzy	4
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120412
Gatunek	HB7130-2
głębokość skrawania a_p	1,5 - 6 mm
Materiał ostrza	HM
promień naroża	1,2 mm
Zastosowanie główne	M

posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 220 m/min
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia