

**Garant****KNUX 160410R, Gatunek: HB7130-2**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	251036 HB7130-2
GTIN	4067263330226
Klasa artykułu	21G

## Opis

### Opis techniczny

liczba wymian/ostrzy	2
zwijacz i łamacz wiórów	2,2 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 240 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Łamacz wiórów	VM
Zastosowanie główne	M
Gatunek	HB7130-2
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 5 mm
posuw $f$	0,2 - 0,5 mm/obr,
promień naroża	1 mm
Warunki skrawania	ciągły
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	KNUX 160410R
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

