

Garant**SNMG 120412, Gatunek: HB7130-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251226 HB7130-2
GTIN	4067263290827
Klasa artykułu	21G

Opis

Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
promień naroża	1,2 mm
Łamacz wiórów	VM
Gatunek	HB7130-2
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 240 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	M
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	8
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120412

posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia