


Garant**SNMG 120408, Gatunek: HB7130-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251144 HB7130-2
GTIN	4067263330240
Klasa artykułu	21G

Opis

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 270 m/min
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Zastosowanie główne	M
Łamacz wiórów	VS
Gatunek	HB7130-2
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120408
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
liczba wymian/ostrzy	8

promień naroża	0,8 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia