

Garant**CCMT 09T308, Gatunek: HB7130-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260060 HB7130-2
GTIN	4067263290896
Klasa artykułu	21G

Opis

Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Gatunek	HB7130-2
Materiał ostrza	HM
promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm
Łamacz wiórów	VS
liczba wymian/ostrzy	2
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
tolerancja	M
Zastosowanie główne	M

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 270 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T308
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia