

**Garant****DC.T 11T302, Gatunek: HB7130-2**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	260458 HB7130-2
GTIN	4067263290933
Klasa artykułu	21G

## Opis

### Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT11T302
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 240 m/min
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Materiał ostrza	HM
Łamacz wiórów	VM
Zastosowanie główne	M
promień naroża	0,2 mm

liczba wymian/ostrzy	2
Gatunek	HB7130-2
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia