

**Garant****CCMT 120408, Gatunek: HB7130-2**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	260066 HB7130-2
GTIN	4067263290902
Klasa artykułu	21G

### Opis

### Opis techniczny

promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 2,5 mm
liczba wymian/ostrzy	2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Łamacz wiórów	VS
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	80 - 270 m/min
Zastosowanie główne	M
tolerancja	M
posuw $f$	0,1 - 0,3 mm/obr,
Materiał ostrza	HM

Gatunek	HB7130-2
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 120408
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia