

Garant**CC.T 09T302, Gatunek: HB7130-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260148 HB7130-2
GTIN	4067263290919
Klasa artykułu	21G

Opis

Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
tolerancja	M
liczba wymian/ostrzy	2
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
promień naroża	0,2 mm
Łamacz wiórów	VM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT09T302
głębokość skrawania a_p	0,2 - 4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 240 m/min
Materiał ostrza	HM

Gatunek	HB7130-2
Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia