

Garant**CNMG 120412, Gatunek: HB7140-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250160 HB7140-2
GTIN	4067263314936
Klasa artykułu	21G

Opis

Opis techniczny

posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120412
Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 200 m/min
tolerancja	M
Łamacz wiórów	VM
Gatunek	HB7140-2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
promień naroża	1,2 mm

głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia