


Garant**CNMG 120408, Gatunek: HB7140-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250060 HB7140-2
GTIN	4067263290599
Klasa artykułu	21G

Opis

Opis techniczny

liczba wymian/ostrzy	4
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2,5 mm
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 230 m/min
Zastosowanie główne	M
posuw f	0,15 - 0,5 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120404
Łamacz wiórów	VS
Gatunek	HB7140-2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca

promień naroża	0,8 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia