

Garant**CNMG 09T308, Gatunek: HB7140-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250152 HB7140-2
GTIN	4067263314905
Klasa artykułu	21G

Opis

Opis techniczny

Gatunek	HB7140-2
Łamacz wiórów	VM
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
liczba wymian/ostrzy	4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 200 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 09T308
Zastosowanie główne	M
tolerancja	M

Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
promień naroża	0,8 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia