

Garant**CNMG 120416, Gatunek: HB7140-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250162 HB7140-2
GTIN	4067263314943
Klasa artykułu	21G

Opis**Opis techniczny**

głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Gatunek	HB7140-2
liczba wymian/ostrzy	4
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 200 m/min
Łamacz wiórów	VM
tolerancja	M
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
promień naroża	1,6 mm
Zastosowanie główne	M

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120416
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia