

**Garant****CNMG 120416, Gatunek: HB7140-2**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	250328 HB7140-2
GTIN	4067263314998
Klasa artykułu	21G

## Opis

### Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,
Gatunek	HB7140-2
promień naroża	1,6 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 160616
Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągly
głębokość skrawania $a_p$	1,5 - 6 mm
Materiał ostrza	HM
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	50 - 170 m/min

liczba wymian/ostrzy	4
Łamacz wiórów	VG
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia