

Garant**CNMG 160616, Gatunek: HB7140-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250338 HB7140-2
GTIN	4067263315025
Klasa artykułu	21G

Opis

Opis techniczny

posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
promień naroża	1,2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 170 m/min
liczba wymian/ostrzy	4
Łamacz wiórów	VG
Gatunek	HB7140-2
Materiał ostrza	HM
Zastosowanie główne	M
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120412

Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
głębokość skrawania a_p	1,5 - 6 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia