

**Garant****DNMG 110408, Gatunek: HB7140-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250754 HB7140-2
GTIN	4067263315087
Klasa artykułu	21G

**Opis****Opis techniczny**

Materiał ostrza	HM
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
liczba wymian/ostrzy	4
Gatunek	HB7140-2
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 200 m/min
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DN.G 110408
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Łamacz wiórów	VM
tolerancja	M

Zastosowanie główne	M
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 5 mm
promień naroża	0,8 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia