


Garant**DNMG 150612, Gatunek: HB7140-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250764 HB7140-2
GTIN	4067263315117
Klasa artykułu	21G

Opis

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150612
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
tolerancja	M
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
liczba wymian/ostrzy	4
Zastosowanie główne	M
Łamacz wiórów	VM
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Materiał ostrza	HM

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 200 m/min
Gatunek	HB7140-2
promień naroża	1,2 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia