

Garant**DNMG 150612, Gatunek: HB7140-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250864 HB7140-2
GTIN	4067263315124
Klasa artykułu	21G

Opis**Opis techniczny**

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150612
Łamacz wiórów	VG
Zastosowanie główne	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Gatunek	HB7140-2
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
liczba wymian/ostrzy	4
głębokość skrawania a_p	1,5 - 6 mm
posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,
promień naroża	1,2 mm

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 170 m/min
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia