


Garant**SNMG 120408, Gatunek: HB7140-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251144 HB7140-2
GTIN	4067263315148
Klasa artykułu	21G

Opis

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 230 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
promień naroża	0,8 mm
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Zastosowanie główne	M
Gatunek	HB7130-2
Łamacz wiórów	VS
liczba wymian/ostrzy	8
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej

SNMG 120408

Rodzaj produktu

Wymienna płytka
skrawająca do toczenia