

**Garant****SNMG 120408, Gatunek: HB7140-2**

## Dane zamówienia

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 251224 HB7140-2 |
| GTIN             | 4067263315162   |
| Klasa artykułu   | 21G             |

## Opis

### Opis techniczny

|   |                              |
|---|------------------------------|
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne                      |
| głębokość skrawania $a_p$                           | 0,5 - 4 mm                   |
| prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne        | 60 - 200 m/min               |
| Warunki skrawania                                   | w znacznym stopniu nieciągły |
| Gatunek   | HB7140-2                     |
| posuw $f$   | 0,1 - 0,4 mm/obr,            |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej                | SNMG 120408                  |
| liczba wymian/ostrzy                                | 8                            |
| promień naroża                                      | 0,8 mm                       |
| Zastosowanie główne                                 | M                            |
| Łamacz wiórów                                       | VM                           |

|                 |  |
|-----------------|--|
| Materiał ostrza | HM                                     |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |