


Garant**SNMG 120404, Gatunek: HB7140-2**

Dane zamówienia

| | |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 251142 HB7140-2 |
| GTIN | 4067263315131 |
| Klasa artykułu | 21G |

Opis

Opis techniczny

| | |
|---|------------------------------|
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SNMG 120404 |
| Zastosowanie główne | M |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 70 - 230 m/min |
| Warunki skrawania | w znacznym stopniu nieciągły |
| Gatunek | HB7140-2 |
| Łamacz wiórów | VS |
| Materiał ostrza | HM |
| posuw f | 0,1 - 0,4 mm/obr, |
| głębokość skrawania a_p | 0,3 - 2 mm |
| promień naroża | 0,4 mm |

| | |
|----------------------|--|
| liczba wymian/ostrzy | 8 |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |