


**Garant****WNMG 060408, Gatunek: HB7140-2**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	252064 HB7140-2
GTIN	4067263315414
Klasa artykułu	21G

## Opis

### Opis techniczny

promień naroża	0,8 mm
Łamacz wiórów	VM
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	6
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	M
Gatunek	HB7140-2
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 200 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 060408
tolerancja	M
posuw $f$	0,1 - 0,5 mm/obr,

głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia