



Głowice do szybkowymiennych imaków nożowych, Typ: E



Dane zamówienia

Numer katalogowy	318000 E
GTIN	2050002064584
Klasa artykułu	36A

Opis

Zastosowanie:

Głowicę imaka nożowego należy ustawić płasko szlifowaną powierzchnią podstawy na możliwie płaskim suporcie i zamocować. Uprzednio należy odpowiednio wytoczyć otwór tarczy centrującej. Ustawianie przeprowadza się za pomocą wytaczaka zamocowanego w uchwycie, ustawionego pod odpowiednim kątem w stosunku do tarczy. Następnie należy ustawić wskazówkę tarczy kątovej na zero i dociągnąć śrubę mocującą. W przypadku toczenia dokładnego lub zgrubnego zaleca się zabezpieczyć kołek 2 kołkami ustalającymi. Wykonano przewidziane do tego celu otwory.

w dostawie::

W zestawie 1 dźwignia mimośrodowa do nr 318000, 1 klucz do mocowania do nr 318100; 318200.

wskazówka:

Głowica uchwytu i uchwyt typ E dostępne na zamówienie.

Wykonanie oraz dalsze zastosowanie zob. tabela na stronie 929.

maks. moc napędu tokarki: 5 kW

maksymalna szerokość sań SB: 120 mm

maksymalna wysokość noża h: 25 mm

Ø otworu głowicy: 20 mm

Ø otworu w płytce centrującej: 10 mm

szerokość: 137 mm

Opis techniczny

maks. moc napędu tokarki	5 kW
wysokość	66 mm
Ø otworu głowicy	20 mm
maksymalny wysięg A	69 mm
typ	E
Ø otworu w płytce centrującej	10 mm
maksymalna szerokość sań SB	120 mm
szerokość	137 mm
maksymalna wysokość noża h	25 mm
Rodzaj produktu	Oprawki nożowe