

Garant**CC.T 060202, Gatunek: HB7140-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260050 HB7140-2
GTIN	4067263315469
Klasa artykułu	21G

Opis

Opis techniczny

posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Zastosowanie główne	M
Materiał ostrza	HM
tolerancja	M
liczba wymian/ostrzy	2
promień naroża	0,2 mm
Gatunek	HB7140-2
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 060202
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm

Łamacz wiórów	VS
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 230 m/min
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia