

Garant**CCMT 09T308, Gatunek: HB7140-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260060 HB7140-2
GTIN	4067263315506
Klasa artykułu	21G

Opis**Opis techniczny**

Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
liczba wymian/ostrzy	2
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 230 m/min
promień naroża	0,8 mm
łamacz wiórów	VS
tolerancja	M
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T308
Zastosowanie główne	M
Gatunek	HB7140-2

głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia