

**Garant****CC.T 060202, Gatunek: HB7140-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260140 HB7140-2
GTIN	4067263315537
Klasa artykułu	21G

**Opis****Opis techniczny**

głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 4 mm
promień naroża	0,2 mm
tolerancja	M
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 200 m/min
posuw $f$	0,1 - 0,4 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 060202
Zastosowanie główne	M
liczba wymian/ostrzy	2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Gatunek	HB7140-2

Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągly
Materiał ostrza	HM
Łamacz wiórów	VM
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia