

Garant**CCMT 120408, Gatunek: HB7140-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260066 HB7140-2
GTIN	4067263315520
Klasa artykułu	21G

Opis**Opis techniczny**

promień naroża	0,8 mm
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 230 m/min
Łamacz wiórów	VS
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	2
głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 120408

Gatunek	HB7140-2
Zastosowanie główne	M
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia