

**Garant****CC.T 09T302, Gatunek: HB7140-2**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	260148 HB7140-2
GTIN	4067263315551
Klasa artykułu	21G

## Opis

### Opis techniczny

Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
tolerancja	M
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 200 m/min
promień naroża	0,2 mm
Zastosowanie główne	M
posuw $f$	0,1 - 0,4 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 4 mm
liczba wymian/ostrzy	2

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT09T302
Gatunek	HB7140-2
Łamacz wiórów	VM
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia