

Garant**DC.T 11T308, Gatunek: HB7140-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260361 HB7140-2
GTIN	4067263315643
Klasa artykułu	21G

Opis**Opis techniczny**

promień naroża	0,8 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT11T308
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
tolerancja	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Gatunek	HB7140-2
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 230 m/min
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	VS

Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	2
Zastosowanie główne	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia