

Garant**CNMG 120408, Gatunek: HB7415-1**

Dane zamówienia

| | |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 250060 HB7415-1 |
| GTIN | 4062406734879 |
| Klasa artykułu | 21G |

Opis

CNMG 120408 HB7415-1 Gatunek: HB7415-1

Łamacz wiórów: TIS

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 2 mmposuw f : 0,1 - 2 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 110 m/min

Opis techniczny

| | |
|---|--------------------------------|
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CNMG 120404 |
| Zastosowanie główne | S |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 50 - 110 m/min |
| Warunki skrawania | ciągły |
| Łamacz wiórów | TIS |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca |
| głębokość skrawania a_p | 0,2 - 2 mm |

| | |
|-----------------|---|
| posuw f | 0,1 - 2 mm/obr, |
| Gatunek | HB7415-1 |
| promień naroża | 0,8 mm |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytki skrawająca do toczenia |