

Garant**CC.T 120408, Gatunek: HB7140-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260160 HB7140-2
GTIN	4067263315599
Klasa artykułu	21G

Opis

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 120408
promień naroża	0,8 mm
tolerancja	M
liczba wymian/ostrzy	2
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 200 m/min
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
głębokość skrawania a_p	0,2 - 4 mm
Gatunek	HB7140-2
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły

Materiał ostrza	HM
Zastosowanie główne	M
Łamacz wiórów	VM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia