

Garant**CN.G 120404, Gatunek: HB7415-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250156 HB7415-1
GTIN	4062406734886
Klasa artykułu	21G

Opis

CN.G 120404 HB7415-1 Gatunek: HB7415-1

Łamacz wiórów: TIM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 40 - 90 m/min

Opis techniczny

Gatunek	HB7415-1
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 90 m/min
Łamacz wiórów	TIM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CN.G 120404
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
tolerancja	M
Zastosowanie główne	S

posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągły
promień naroża	0,4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia