

Garant**DNMG 150608, Gatunek: HB7415-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250660 HB7415-1
GTIN	4062406749330
Klasa artykułu	21G

Opis

DNMG 150608 HB7415-1 Gatunek: HB7415-1

Łamacz wiórów: TIS

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 2 mmposuw f : 0,1 - 0,2 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 110 m/min**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	S
posuw f	0,1 - 0,2 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Łamacz wiórów	TIS
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150608
Gatunek	HB7415-1
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 110 m/min

promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania a_p	0,2 - 2 mm
Warunki skrawania	ciągły
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia