

Garant**DC.T 11T302, Gatunek: HB7140-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260458 HB7140-2
GTIN	4067263315698
Klasa artykułu	21G

Opis**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	M
liczba wymian/ostrzy	2
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 200 m/min
Łamacz wiórów	VM
promień naroża	0,2 mm
głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm
Materiał ostrza	HM
tolerancja	M
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT11T302
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,

Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Gatunek	HB7140-2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia