

**Garant****DC.T 11T304, Gatunek: HB7140-2**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	260462 HB7140-2
GTIN	4067263315803
Klasa artykułu	21G

### Opis

### Opis techniczny

głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Materiał ostrza	HM
Gatunek	HB7140-2
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT11T304
Łamacz wiórów	VM
Zastosowanie główne	M
promień naroża	0,4 mm
liczba wymian/ostrzy	2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 200 m/min
tolerancja	M
posuw $f$	0,1 - 0,4 mm/obr,
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia