


Garant**SNMG 120404, Gatunek: HB7415-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251142 HB7415-1
GTIN	4062406749385
Klasa artykułu	21G

Opis

SNMG 120404 HB7415-1 promień naroża: 0,4 mm

Gatunek: HB7415-1

Łamacz wiórów: TIS

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 2 mm

posuw f : 0,1 - 0,2 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 110 m/min

Opis techniczny

Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	HB7415-1
głębokość skrawania a_p	0,2 - 2 mm
promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 110 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120404
Zastosowanie główne	S

posuw f	0,1 - 0,2 mm/obr,
Łamacz wiórów	TIS
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia