

**Garant****TNMG 160404, Gatunek: HB7415-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251432 HB7415-1
GTIN	4062406749422
Klasa artykułu	21G

**Opis**

TNMG 160404 HB7415-1 Gatunek: HB7415-1

Łamacz wiórów: TIS

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 2 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 50 - 110 m/min**Opis techniczny**

głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 2 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160404
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	50 - 110 m/min
posuw $f$	0,1 - 0,2 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Gatunek	HB7415-1
promień naroża	0,4 mm
Zastosowanie główne	S

Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	TIS
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia