

Garant**SC.T 09T304, Gatunek: HB7140-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260762 HB7140-2
GTIN	4067263314868
Klasa artykułu	21G

Opis

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Gatunek	HB7140-2
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 200 m/min
tolerancja	M
Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	VM
promień naroża	0,4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza	HM

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej

SCMT 09T304

Rodzaj produktu

Wymienna płytka
skrawająca do toczenia