


Garant**WNMG 080412, Gatunek: HB7415-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	252072 HB7415-1
GTIN	4062406749514
Klasa artykułu	21G

Opis

WNMG 080412 HB7415-1 Gatunek: HB7415-1

Łamacz wiórów: TIM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 40 - 90 m/min

Opis techniczny

Warunki skrawania	ciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 90 m/min
Gatunek	HB7415-1
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
Łamacz wiórów	TIM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080412
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,

tolerancja	M
promień naroża	1,2 mm
Zastosowanie główne	S
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia