

Garant**TC.T 110202, Gatunek: HB7140-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260980 HB7140-2
GTIN	4067263329657
Klasa artykułu	21G

Opis**Opis techniczny**

posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Zastosowanie główne	M
Materiał ostrza	HM
tolerancja	M
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 110202
Łamacz wiórów	VM
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Gatunek	HB7140-2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
promień naroża	0,2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 200 m/min

Rodzaj produktu

Wymienna płytki
skrawająca do toczenia