


Garant**WN.G 080408, Gatunek: HB7415-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	252070 HB7415-1
GTIN	4062406749507
Klasa artykułu	21G

Opis

WN.G 080408 HB7415-1 Gatunek: HB7415-1

Łamacz wiórów: TIM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 40 - 90 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	HB7415-1
Zastosowanie główne	S
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WN.G 080408
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 90 m/min
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm

tolerancja	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Łamacz wiórów	TIM
promień naroża	0,8 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia