

**Garant****VBMT 160408, Gatunek: HB7140-2**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	261154 HB7140-2
GTIN	4067263329831
Klasa artykułu	21G

## Opis

### Opis techniczny

liczba wymian/ostrzy	2
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT160408
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 230 m/min
posuw $f$	0,1 - 0,3 mm/obr,
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Zastosowanie główne	M
Łamacz wiórów	VS

Materiał ostrza	HM
Gatunek	HB7140-2
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia