

Garant**VC.T 160408, Gatunek: HB7140-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261374 HB7140-2
GTIN	4067263329916
Klasa artykułu	21G

Opis**Opis techniczny**

Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Materiał ostrza	HM
Gatunek	HB7140-2
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VC.T 160408
liczba wymian/ostrzy	2
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
promień naroża	0,8 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 230 m/min
Zastosowanie główne	M

Łamacz wiórów	VS
tolerancja	M
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia