

**Garant****VB.T 160408, Gatunek: HB7140-2**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	261234 HB7140-2
GTIN	4067263329862
Klasa artykułu	21G

### Opis

### Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Zastosowanie główne	M
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 200 m/min
tolerancja	M
promień naroża	0,8 mm
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
liczba wymian/ostrzy	2
Materiał ostrza	HM
Gatunek	HB7140-2
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT160408
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Łamacz wiórów	VM
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia